

Nuovo

Armadio deumidificatore GHIBLI-II

Gli armadi nuovi deumidificatori del tipo GHIBLI-II sono pronti al servizio per ridurre l'umidità a < 5 %. L'armadio non chiede nessuna programmazione e progettato in particolare per componenti SMD che sono sensibili all'umidità secondo J-STD-033B.

- Deumidificatore < 5 % ur. (tipico 2 %) - rigenerazione **senza azoto - senza aria compressa**
- Controllo semplice con l'indicazione **dell'umidità e della temperatura** con termo-igrometro portatile con datalogger, mass. 21600 valori
- **Completamente antistatico** - anzi i vetri / ruote (2 con freni), senza ruote per il modello 200 lit.
- 2 / 3 / 5 ripiani secondo tipo
- Porte con maniglia magnetica e serratura
- Software **LogManager** per memorizzare i valori del datalogger
- Costruzione di acciaio 1 mm con vernice antistatica
- Modello **Ghibli-II Baking 40°C** per il rimettaggio della **Floor-Life** a 40°C




Armadi di azoto su richiesta !

Nr.	Tipo - Volume	Dimensioni
8104.800	Ghibli-II 200 lit.	600 x 672 x 610 (h) mm - 55 kg
8104.802	Ghibli-II 328 lit.	905 x 452 x 1045 (h) mm - 64 kg
8104.804	Ghibli-II 400 lit.	600 x 672 x 1255 (h) mm - 64 kg
8104.808	Ghibli-II 650 lit.	600 x 672 x 1805 (h) mm - 81 kg
8104.812	Ghibli-II 1280 lit.	1200 x 672 x 1805 (h) mm - 134 kg
8104.830	Ghibli-II Baking *) 600 lit.	600 x 672 x 1805 (h) mm
8104.832	Ghibli-II Baking *) 1180 lit.	1200 x 672 x 1805 (h) mm

*) Floor-Life-Reset a 40 °C

Il datalogger **DryLogger** è incluso all'armadio: display digitale di temperatura e umidità, **software Log-Manager** e il cavo USB per la trasmissione a un Windows-PC.



>> **Articolo 'Importanza del controllo dell'umidità'** >> www.lauenstein.ch -
Produkte - Elektronik 3 - Lagerung